

消毒機器

シャッター式消毒保管機



設置例

扉が上下に自動開閉で扉前のスペースを確保。

POINT

1

省スペース型消毒保管機

扉を上下開閉することで、標準扉や観音開閉式の扉と比べると、保管機前の扉開閉分が省スペース化されます。

POINT

2

手元スイッチでラクラク運転。

手元スイッチの簡単な操作で扉を上下に自動開閉することができます。万が一の停電や電源トラブル時も手動で扉を開閉することができるので、安心してお使いいただけます。

POINT

3

カート出し入れがスムーズ

カート出し入れ時の際、扉は上部に収納されます。カートが扉に接触して、傷をつけてしまうことやカート積載物が落下する心配がありません。

POINT

4

安全対策も万全

カート出し入れ時に扉を誤って閉めることのないように、安全バーを掛けることで誤操作を防止します。

※製品の仕様および外観は、製品改良のために予告なしに変更する場合があります。
※その他の仕様や価格については営業にお問い合わせください。

